

品番：EA935K-21

品名：333ml プラスチック・ボンド



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/08 06:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1467ページ		



☆☆☆☆☆とは  
建築基準法により認められた市販のシアノアクリレート接着剤です。  
劣化が多いほど接着が少なくなります。  
劣化は必ずしも目視で確認できず、使用回数が増えるにつれて劣化が進みます。

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#46851
商品名	ボンド サイレックス100	内容量	333ml
使用温度範囲	5~35℃	色	白
硬化時間	1時間(23℃)	可使用時間	塗布後すぐ
完全硬化時間	5~7日(23℃)	耐熱温度範囲	120℃×30日で6.30N/mm <sup>2</sup>
主成分	シリル基末端ポリマー系	用途	初期接着強さを必要とする接着、膨張係数の異なる硬質材同士の接着、衝撃や振動を受けやすい部分の接着、サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着
適用材質	硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック、ステンレス同士、ステンレスと各種金属	不揮発分	96.0%
粘度	55~95Pa・s		

各種の軟質材・硬質材を強力に接着できる。

耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。

健康住宅対応

充てん接着用にも使用できる。

プラスチック面のひび割れが起きにくい。

低臭型。

耐衝撃性・耐振動性、はく離接着強さに優れる。

熱による変形が少ない。

従来の1液無溶剤形接着剤より、初期接着強さに優れる。

4VOC基準適合

F☆☆☆☆取得

※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂には接着しません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.