

品番：EA935KA-0

品名：180g 木工・ボンド



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/09/03 13:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1520ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#10132
商品名	木工用ボンド	内容量	180g
使用温度範囲	10~35℃	色	乳白色
可使時間	直ちに(20℃)	硬化時間	2~3時間(20℃)
完全硬化時間	12時間(20℃)	主成分	酢酸ビニル樹脂
用途	建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作	適用材質	木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF、メラミン化粧板、石こうボード、発泡スチロールなど
使用方法	均一に塗布、圧縮して1~4時間静置する。		

水性

健康住宅対応でホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤

塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい

速乾性があり、乾燥後はほぼ透明

木材接着後に切削加工しても刃を傷めない

JIS S 6040表示認定品

代替品

	<p>品番 EA935KA-7 コメント 袋入り</p>
---	----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.