

品番：EA935KA-22

品名：180g 木工・ボンド(多用途)



販売価格	605円(税抜)／ 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜)／666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/06/21 16:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#05504
商品名	木工用多用途	内容量	180g
使用温度範囲	5～35℃	色	乳白色
可使時間	塗布後すぐに貼り合わせる	完全硬化時間	24時間
実用硬化時間	－	耐熱温度範囲	常温(試験データなし)
主成分	エチレン・酢酸ビニル樹脂	用途	多用途
適用材質	木・革・布・紙同士、また片方が塩ビ・金属	接着できないもの	軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム
水性で使いやすく、安全。			
木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。			
ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない			
※耐水性を必要とするものには使用できません。			

