

品番：EA935KA-27

品名：90g ウッドエポキシパテ(ラワン)



販売価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜) / 1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1484ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#26156
商品名	ウッドエポキシ	内容量	90gセット (主剤:45g、硬化剤:45g)
色	ラワン	可使用時間	40分(20℃)
完全硬化時間	24時間	使用温度範囲	5~35℃
耐熱温度範囲	常温(試験データなし)	混合比	主剤1:硬化剤1(質量比)
主成分	エポキシ樹脂		

屋内外の木部の穴うめ・欠け・すき間の充てん・補修に

2液混合型

ヘラ、手袋付

補修面が湿っていても使用できる。

耐水性・耐候性・耐摩耗性に優れる。

硬化後の凹みがほとんどなく、一度に厚塗りができる。

硬化後は切削加工・木ネジの使用・釘打ちができる(1週間以内)。

硬化後は水性・油性塗料の上塗りができる。

※ニスやオイルステインなどの木目を生かすような塗料は、充てん箇所が目立つ場合がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。

【主な使用用途】

節穴・釘穴・カケ・ひび・すき間の充てんと腐食部の補修

木製の家具・建具、柱、窓枠の充てん

浴室・洗面所の木製敷居、柱、ぬれ縁の腐食補修

コンクリート・石・金属部の充てん

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.