

品番：EA935KA-32

品名：50g 木工・ボンド



販売価格	215円(税抜) / 237円(税込)		
カタログ価格	215円(税抜) / 237円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/03/31 00:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1464ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散量です。  
ホルムアルデヒド放散量が少なくなります。  
ホルムアルデヒド放散が少ない為、使用箇所が広がります。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#10124
商品名	木工用	内容量	50g
色	乳白色	標準塗布量	150~200g/m <sup>2</sup>
可使時間	直ちに(20℃)	硬化時間	2~3時間(20℃)
完全硬化時間	12時間(20℃)	使用温度範囲	5~35℃
耐熱温度範囲	60℃×30分で4.6N/m <sup>2</sup> (下限データなし)	主成分	酢酸ビニル樹脂

木・布・紙の接着に(※耐水性を必要とする場合は使用不可)

木材への初期接着性・速乾性に優れる

水性タイプ

乾燥するとほぼ透明

乾燥後切削可能

ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。

JIS S 6040表示認定品

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

※凍結厳禁。温度が2～40℃の場所で使用・保管をしてください

※接着できないもの:各種プラスチック、ゴム

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.