

品番 : EA935KA-33

品名 : 180g 木工・ボンド



販売価格	410円(税抜)／451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜)／451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/11 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1464ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#10135
商品名	木工用	内容量	180g
使用温度範囲	5~35°C	色	乳白色
耐熱温度範囲	60°C×30分で4.6N/mm ² (下限データなし)	可使時間	直ちに(20°C)
硬化時間	2~3時間(20°C)	完全硬化時間	12時間(20°C)
主成分	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形	用途	木の接着、木工作
適用材質	木・紙・布など		

JIS S 6040表示認定品

水性で使いやすく安全。乾燥すると透明

接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい

※凍結厳禁。温度が2~40°Cの場所で使用・保管をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

