

品番：EA935KA-35

品名：1kg 木工・ボンド



販売価格	1,130円(税抜)／1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜)／1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/11 11:46現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1464ページ		



仕様

メーカー	コニシ	型番	#40127
商品名	CH18	内容量	1kg
使用温度範囲	10～35℃	色	乳白色
可使時間	直ちに(20℃)	硬化時間	2～3時間(20℃)
完全硬化時間	12時間(20℃)	主成分	酢酸ビニル樹脂
用途	建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作	適用材質	木、合板、紙、布、フェルト、パーティクルボード、ハードボード、インシュレーションボード、MDF、メラミン化粧板、石こうボード、発泡スチロールなど
使用方法	均一に塗布、圧縮して1～4時間静置する。		
水性			
健康住宅対応でホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤			
塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい			
速乾性があり、乾燥後はほぼ透明			
木材接着後に切削加工しても刃を傷めない			
F☆☆☆☆取得			

JAIA4VOC

※凍結厳禁。温度が2～40℃の場所で使用・保管をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.