

品番：EA935KA-6

品名：50g 木工・ボンド



販売価格	230円(税抜)／ 253円(税込)		
カタログ価格	230円(税抜)／253円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2025/11/21 08:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



F☆☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散基準です。
ホルムアルデヒド放散が少なくなります。
そのため健康被害も少ないです。使用説明書をご覧ください。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#10124
商品名	木工用	内容量	50g
使用温度範囲	5～35℃	色	乳白色
耐熱温度範囲	60℃×30分で4.6N/mm ² (下限データなし)	可使時間	10分(23℃)
完全硬化時間	24時間	実用硬化時間	3時間(20℃)
主成分	酢酸ビニル系エマルジョン形	用途	木の接着、木工作
適用材質	木・紙・布など		
水性で使いやすく安全。乾燥すると透明			
接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい			
F☆☆☆☆取得			
JAIA 4VOC基準適合			
JIS S 6040表示認定品			

代替品

	品番	EA935KA-32
--	----	------------



コメント 品番整理のため

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.