

品番 : EA935KA-8

品名 : 50g [速乾]木工・ボンド



販売価格	280円(税抜)／308円(税込)		
カタログ価格	280円(税抜)／308円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/15 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1520ページ		



木材への初期接着性、速乾性に優れています

仕様

メーカー	コニシ	型番	#10824
商品名	木工用速乾	内容量	50g
使用温度範囲	5~35°C	色	乳白色
硬化時間	3時間(20°C)	可使時間	塗布後すぐに貼り合わせる
完全硬化時間	24時間	耐熱温度範囲	60°C×1時間で25kg/cm³(下限データなし)
主成分	酢酸ビニル樹脂	用途	木・布・紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)
適用材質	木、布、紙	使用方法	均一に塗布、1時間くらい圧締、静置する。

水性

速乾

乾燥後ほぼ透明

乾燥後切削可

ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.