

品番：EA935KB-10M

品名：170ml コンクリート・金属用ボンド



販売価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
カタログ価格	840円(税抜) / 924円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1464ページ		



F☆☆☆☆取得  
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。  
劣化が多い床に効果が少なくなくなります。  
床材中の湿度も少ない為、使用箇所割れが少なくなります。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#11641
商品名	K120	内容量	170ml
色	灰色	標準塗布量	全面塗布: 1~1.2kg/㎡ 点状塗布: 5~10g/点
可使時間	5分(20℃)	完全硬化時間	24~48時間(20℃)
使用温度範囲	10~35℃	主成分	酢酸ビニル樹脂
コンクリート・モルタルなどと金属・木材の接着に			
ヘラ・ノズル付			
初期接着力に優れ、軽量物の接着には仮止めはほぼ不要			
ペースト状で、充てんに優れる			
衝撃やはく離に優れた性能を示す			
JIS A 5537 木れんが用接着剤			
F☆☆☆☆取得			
JAIA4VOC			
【主な使用用途】 コンクリート階段と金属製のノンスリップの接着			

金属板とコンクリートや木下地の接着  
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着  
コンクリートと大型木れんが、胴縁、巾木などの下地木工事

〈接着できないもの〉  
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム、発泡スチロール

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.