

品番：EA935KB-1A

品名：3.0kg コンクリート・金属用ボンド



販売価格	5,720円(税抜) / 6,292円(税込)		
カタログ価格	5,720円(税抜) / 6,292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1464ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取られたホルムアルデヒド
の放出量が極めて少ないです。
ホルムアルデヒドの放出が少ないため、使用箇所が狭
い場合は、

仕様

メーカー	コニシ	型番	#41647
商品名	K120	内容量	3kg
色	灰色	標準塗布量	全面塗布: 1~1.2kg/m ² 点状塗布: 5~10g/点
可使時間	5分(20℃)	完全硬化時間	24~48時間(20℃)
使用温度範囲	10~35℃	主成分	酢酸ビニル樹脂

コンクリート・モルタルなどと金属・木材の接着に

初期接着力に優れ、軽量物の接着には仮止めはほぼ不要

ペースト状で、充てんに優れる

衝撃やはく離に優れた性能を示す

JIS A 5537 木れんが用接着剤

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC

【主な使用用途】


コンクリート階段と金属製のノンスリップの接着

金属板とコンクリートや木下地の接着
断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着
コンクリートと大型木れんが、胴縁、巾木などの下地木工事

〈接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、合成ゴム、発泡スチロール

代替品

	<p>品番 EA935KB-1 コメント 1kg入り</p>
---	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.