

品番：EA935KB-22

品名：3.0kg 工業用接着剤(耐熱)



販売価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
カタログ価格	5,550円(税抜) / 6,105円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/01 23:27現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1467ページ		



F★★★★とは  
建築基準法により取付けられたアルミ・鋼材に  
十分な接着力と耐熱性を発揮します。  
十分な接着力と耐熱性を発揮します。  
十分な接着力と耐熱性を発揮します。

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#05282
商品名	耐熱ハケ塗りHG	内容量	3kg
色	淡黄色	標準塗布量	130~160g/m <sup>2</sup> (片面あたり)
可使時間	10~30分後に貼り合わせる(20℃)	完全硬化時間	約24時間
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	60℃×5時間で約0.15N/mm <sup>2</sup> (下限データなし)
不揮発分	21.0~25.0%	粘度	2500~3500mPa·s(23℃)
主成分	シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、 酢酸エチル、アセトン		

各種化粧板類の接着に

初期接着力が強力、速乾性タイプ

優れた耐熱性

ハケさばきが良好で、作業性に優れます。

はり合わせ可能時間が長いので、余裕をもって作業出来ます。

JIS A 5538表示認定品

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

【主な使用用途】

・建築内装工事を主体とした下記のような仕上材と下地材の組み合わせが可能で広い用途を持っています。

(仕上材): 各種化粧板、合板、ハードボード、パーティクルボード、無機質ボード類、硬質プラスチックなど、内装材として使われるほとんどの材料。

(下地材): 木材、合板、スレート、PC板、コンクリートなど。

・厚手各種木口テープを使用する時の下地材への密着性向上に。

※接着できないもの: 軟質塩ビ・PP・PE・ナイロン・シリコーン樹脂・フッ素樹脂

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.