

品番：EA935KB-3

品名：6.0kg コンクリート・金属用ボンドセット



販売価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1473ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒド含有量が極めて少ないことを示す表示です。
ホルムアルデヒド含有量が極めて少ないため、室内での使用が推奨されています。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#04869
商品名	E250	内容量	6kgセット (主剤:3kg、硬化剤:3kg)
色	主剤:乳白色 硬化剤:灰色	標準塗布量	500~800g/㎡
可使時間	50分(20℃)	硬化時間	6時間(20℃)
完全硬化時間	7日(20℃)	粘度	100000~200000mPa·s(23℃)
混合比	1:1	成分	主剤:エポキシ樹脂(60%)、無機質充てん剤他(40%) 硬化剤:ポリアミン類(50%)、無機質充てん剤他(50%)
使用温度範囲	10~35℃		

屋外でのコンクリート・ブロック・モルタル・金属などの強力接着に

ヘラ、手袋付

2液混合型

混合して60分で硬化開始

100%樹脂型。硬化後の収縮がなく、充てん接着が可能です。

非常に強い接着強さが得られ、耐水性・耐候性・耐薬品性・耐油性・耐久性に優れる。

F☆☆☆☆取得

JAIA4VOC

※接着できないもの: ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.