

品番：EA935KB-30

品名：1kg [木質フローリング床組用]接着剤



販売価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/15 09:34現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1464ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散等級です。
木の数が少ないほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない放散、使用面積制限が施りません。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#42738
内容量	1 kg	使用温度範囲	5～35℃
色	ベージュ	可使時間	15分(23℃)
完全硬化時間	24時間(23℃)	主成分	アクリル樹脂系エマルジョン
用途	木質フローアー仕上材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材の接着、木質フローアー仕上材と根太の接着	適用材質	木質フローリング仕上げ材と合板、パーティクルボードなどの木質下地材
接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。			
水性形接着剤であり、作業性が優れています。			
消防法の危険物の規制および労働安全衛生法の規制を受けません。			
均一に塗布しやすいノズル			
F☆☆☆☆取得			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.