

品番：EA935KC-11

品名：1.0kg コンクリート・木材用ボンド



販売価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜) / 1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/15 07:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1465ページ		



☆☆☆☆☆とは  
建築基準法により認められた市販の丙烯酸系  
接着剤です。  
この数が多いほど接着剤が少なくなります。  
ただし、この数が多いほど、使用回数が増えます。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#42725
商品名	造作ボンドCK11	内容量	1 kg
色	灰色	標準塗布量	全面塗布: 1~1.2kg/㎡ 点状塗布5~10g/点
塗布可能面積	0.7㎡(1kg)	可使用時間	15分(23℃)
完全硬化時間	24時間以上(23℃)	使用温度範囲	5~35℃
耐熱温度範囲	50℃で0.5N/m㎡(下限データなし)	密度	1.30g/cm <sup>3</sup> (23℃)
不揮発分	74.0~76.0%	粘度	250000~350000mPa·s(23℃)
pH	7.5~8.5	主成分	アクリル樹脂

水性でありながら、乾きが速い(EA935KC-1と比較)

無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。

スキ間への充てん性に優れる。

ニオイが少ない。

容器の廃棄が容易

JIS A 5537表示認定品

F☆☆☆☆取得

JAIA 4VOC基準適合

【主な使用用途】

モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠の接着

ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類（釘併用）の接着

コンクリートや木下地の接着

〈接着できないもの〉

軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム

※常に水のかかる場所や、屋外での施工には使用しないでください。

※プラスチックなどの水が抜けない非多孔質材料同士の接着には適しません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.