

品番：EA935KE-1

品名：2.0kg エポキシ接着剤(低粘度)



販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/22 07:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1473ページ		



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散等級です。  
この等級が高いほど放散量が少なくなります。  
F☆☆☆☆は最も少ない放散量を示し、使用環境が優れます。

### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#45027
商品名	EセットL	内容量	2kgセット (主剤:1kg、硬化剤:1kg)
可使時間	約60分(20℃)	色	褐色半透明
粘度	主剤: 3700~4700mPa・s(23℃) 硬化剤: 4100~5100mPa・s(23℃)	混合比	主剤1:硬化剤1(質量比)
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	80℃(下限データなし)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	実用硬化時間	—
主成分	エポキシ樹脂系	用途	多用途
適用材質	金属、ガラス、陶磁器、石材、硬質プラスチック、FRP、木材など		

一般用低粘度型

保護手袋付

2液混合型

60分硬化開始

充てん性・耐水性・耐熱性・耐久性・耐薬品性・電気絶縁性

F☆☆☆☆取得

4VOC基準適合

代替品



品番 EA935KE-3

コメント 高粘度

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.