品番: EA935KE-1

品名: 2.0kg エポキシ接着剤(低粘度)



販売価格	9,700円(税抜)/10,670円(税込)				
カタログ価 格	9,700円(税抜)/10,670円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/07 02:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1518ページ				









カタログ訂正

2液混合型

60分硬化開始

25/01/09 (誤)90分硬化開始→(正)60分硬化開始(No.56 1205)

仕様

11 13K				
メーカー	コニシ	型番	#45027	
商品名	EセットL	内容量	2kgセット (主剤:1kg、硬化剤:1kg)	
可使時間	約60分(20℃)	色	褐色半透明	
粘度	主剤:3700~4700mPa·s(23℃) 硬化剤:4100~5100mPa·s(23℃)	混合比	主剤1:硬化剤1(質量比)	
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	80℃(下限データなし)	
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	実用硬化時間	_	
主成分	エポキシ樹脂系	用途	多用途	
適用材質	金属、ガラス、陶磁器、石材、硬質プラ スチック、FRP、木材など			
一般用低粘度型				
保護手袋付				

充てん性
耐水性
耐熱性
耐久性
耐薬品性
電気絶縁性
F☆☆☆☆取得
4VOC基準適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.