

品番 : EA935KE-1

品名 : 2.0kg エポキシ接着剤(低粘度)



販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 05:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1473ページ		



★★★★とは
標準基準における実験を行ったホルムアルデヒド放出量です。
のり数が多いほど放散が少くなります。
のり数が少ないほど放散が多い場合があります。

カタログ訂正

25/01/09 (誤)90分硬化開始→(正)60分硬化開始(No.56 1205)

仕様

メーカー	コニシ	型番	#45027
商品名	EセットL	内容量	2kgセット (主剤:1kg、硬化剤:1kg)
可使時間	約60分(20°C)	色	褐色半透明
粘度	主剤: 3700~4700mPa·s(23°C) 硬化剤: 4100~5100mPa·s(23°C)	混合比	主剤1:硬化剤1(質量比)
使用温度範囲	5~35°C	耐熱温度範囲	80°C(下限データなし)
完全硬化時間	24~72時間(20°C)	実用硬化時間	—
主成分	エポキシ樹脂系	用途	多用途
適用材質	金属、ガラス、陶磁器、石材、硬質プラスチック、FRP、木材など		

一般用低粘度型

保護手袋付

2液混合型

60分硬化開始

充てん性・耐水性・耐熱性・耐久性・耐薬品性・電気絶縁性

F☆☆☆☆取得

4VOC基準適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.