

品番：EA935KE-3

品名：2.0kg エポキシ接着剤(高粘度)



販売価格	9,700円(税抜) / 10,670円(税込)		
カタログ価格	9,700円(税抜) / 10,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/07/07 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1518ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散等級です。
ホルムアルデヒド放散が少なくなります。
F☆☆☆☆はホルムアルデヒド放散が最も少ない等級です。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#45227
商品名	EセットH	内容量	2kgセット (主剤:1kg、硬化剤:1kg)
可使時間	90分(20℃)	色	淡黄色半透明
粘度	主剤:100000~400000mPa・s (23℃) 硬化剤:30000~70000mPa・s (23℃)	混合比	主剤1:硬化剤1(質量比)
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	80℃(下限データなし)
完全硬化時間	24~72時間(20℃)	実用硬化時間	—
主成分	エポキシ樹脂系	用途	多用途
適用材質	金属、ガラス、陶磁器、石材、硬質プラスチック、FRP、木材など		

一般用高粘度型

保護手袋付

2液混合型

90分硬化開始

充てん性
耐水性
耐熱性
耐久性
耐薬品性
電気絶縁性
F☆☆☆☆取得
4VOC基準適合

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.