

品番：EA935KF-12

品名：430ml ダクト・ウレタンフォーム用スプレー接着剤



販売価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
カタログ価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/05/12 14:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0034ページ1522ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により定められたホルムアルデヒド放散等級です。
この等級が高いほど放散量が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない放散量を示し、使用面材の健康被害が最も少ない等級です。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#63827
商品名	ボンド G8000	内容量	430ml
使用温度範囲	5~35℃	色	淡黄色
耐熱温度範囲	65℃にて試験片落下(下限データなし)	可使時間	塗布10分後に貼り合わせる(20℃)
完全硬化時間	約24時間	実用硬化時間	—
不揮発分	15%	主成分	スチレンブタジエンゴム
適用材質	布、紙、合板などの包材、紙工	用途	ダクト工事用、ウレタンフォーム用、段ボールの封緘、組み立て、緩衝材の接着
使用方法	接着面の汚れを落とし、よく乾かす。 10~20cm離して、接着する両面に均一にスプレーする。 2~20分(23℃)の間に貼り合わせる。		

ガス抜きキャップ仕様

速乾型で作業性に優れる。

用途に応じてスプレー幅の切替が可能
(L:細部用、M:標準、H:広い面用)

JAIA 4VOC基準適合

F☆☆☆☆取得

JIS A 5549表示認定品

※発泡スチロールは溶かしますので使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.