品番: EA935KF-17

品名: 430ml 強接着型スプレーのり



販売価格	2,190円 (税抜)/ 2,409円(税込)							
カタログ価格	2,190円(税抜)/2,409円(税込)							
在庫数	最新在庫: 5 (2025/10/16 09:50現在)							
商品入数	1	販売単位	本					
カタログページ	1522ページ							









仕様

メーカー	コニシ	型番	#63427	
商品名	スプレーのりZ3	内容量	430ml	
使用温度範囲	10~35℃	可使時間	10~60秒(20℃)	
硬化時間	_	完全硬化時間	7日(20℃)	
主成分	スチレンブタジエンゴム	用途	屋外ポスター、壁紙・壁クロス、Pタイル・カーペットの固定、合板・金属板の固定、断熱材・防音材工事	
適用材質	金属、木、硬質プラスチック、ウレタン フォーム、ガラスマット、段ボール、裏革	接着できないもの	軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリ プロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、 フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、 高価格品	
不揮発分	15.0%	密度	0.70g/cm3(23°C)	
接着強さ	2N/m㎡以上(せん断)	使用方法	接着面から10~20cm離してスプレーする。 吸い込みの多い面や接着強さを要する 場合は両面にスプレーし、2~20分 (20°C)の間に貼り合わせる。	

粗面にも使用できる、強力接着型

エアゾール製品

١	F⊀		۸۶	৵	৵	H	ν:	得
ı	ιλ	7	W	W	W	я	x'	I T

JIS A 5549表示認定品

スプレーパターン(幅、タテ長←→ヨコ長)の切替可能

スプレー幅の切替は、噴射ボタンを左右に回し、噴射口をH·M·Lの上に合わせる。(H:広い面用、M:標準、L:細部用)

タテ長←→ヨコ長に切り替えるには、噴射口の突き出た部分をラジオペンチなどで回す。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.