

品番：EA935KF-8

品名：430ml スプレー接着剤



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 16:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1467ページ		



カタログ訂正 26/02/18 色/硬化時間の訂正。誤:透明/2~20分(20℃)、正:淡黄褐色/完全硬化時間7日(23℃)(No.57 9025)

仕様

メーカー	コニシ	型番	#64027
商品名	G17スプレー	内容量	430ml
色	淡黄褐色	標準塗布量	約3㎡/本 (片面あたり)
可使時間	2~10分(23℃)	完全硬化時間	7日(23℃)
使用温度範囲	10~35℃	不揮発分	28.5~31.0%
主成分	クロロプレングム		

合板・メラミン化粧板、合成ゴム・皮革・塩ビレザー(裏打ち面)、金属パネル、内装工事、中木の取り付けに

大きなパネルなどにも均一塗布できるエアゾール型

強力(エアゾールタイプでは最強力(メーカー比))

耐熱性・耐湿性・耐候性・耐衝撃性に優れる

初期接着力に優れた速乾タイプ

仮止め不要

噴射口の突き出た部分をラジオペンチなどで回すと、スプレーパターン(タテ長←→ヨコ長)の切替が可能

〈※接着できないもの〉

軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロール、貴金属、高価格品

〈使用方法〉

① 缶をよく振って、接着面より 10～20cm 離して両面に塗付して下さい(片面当り約 120g/m²)。※吸い込みの大きい物や多孔質面には 2～3 回重ね塗りをして下さい。

② 2～10分/20℃(指で触れて接着剤が付着しない状態)の間に貼り合わせて、十分に圧着して下さい。

※接着剤の汚れは、ラッカーシンナーで落として下さい。

※使用後は周囲を汚さぬよう気をつけながら 2～3 秒空吹きして噴射口をきれいにして下さい。

※噴射口が詰まったら噴射ボタンを外し、ラッカーシンナーで清掃して下さい。

※必ず常温で使用し、火気の付近で使用したり、温度 40℃以上になる所に保存しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.