

品番：EA935KH-21

品名：60g 布用ボンド(極細ノズルタイプ)



販売価格	830円(税抜)／913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜)／913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/02 08:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1470ページ		



こまかい作業におすすめの極細ノズル

仕様

メーカー	クロバー (Clover)	型番	58-432
内容量	60g	使用温度範囲	常温
色	白	硬化時間	24時間
成分	エチレン、酢酸ビニル樹脂56%、水44%	用途	小さい点や細いライン状の部分づけなど細かい作業に
適用材質	紙、木、皮革(表革を除く)、PET、ビーズ、フェルト(ウール、レーヨン)、布(綿、麻、ウール、レーヨン、ポリウレタン、アクリル、アセテート)	接着しにくいもの	合成皮革、発泡スチロール、天然ゴム、タイル、金属、ポリエステル(布、樹脂)、ポリプロピレン、ポリエチレン
接着できないもの	ナイロン、ガラス、シリコン樹脂、フッ素樹脂、塩化ビニル、陶磁器	使用方法	片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。
日本製			
水性形接着剤			
ノズルお掃除ピン付			
接着後30分以上で仮固定、24時間で完全接着します。			
極細ノズルなので細かい作業におすすめです。			

片手で操作しやすい、ソフトブローボトルです。ボンドの量や出し方を、細かく調節できます。
白色の液色は、乾いた後透明になり、目立ちにくいので作品の仕上がりがきれいです。
布や皮革、ペーパークラフト、ミニチュア制作やフラワー、木やドライフラワーなどの作品にも。
口金の細い溝にもスッと入るノズルなので、がま口の制作にも最適です。
タック性(粘着性)がアップし、くっつきやすく、いっそう使いやすくなりました。
つまみ細工のような細かい布クラフトにも、つまようじなどを使わず極細ノズルでボンドを細部に無駄なくつけられます。 ※パッケージの説明をよく読み、お試しの上、お使いください。
※洗濯、クリーニングはできません。すそ上げなどの衣類補修は避けてください。
※水に濡らすもの、屋外で使用するものへの使用は避けてください。
※シルク、貴金属など高価格品への使用は避けてください。
※防水、撥水、コーティング加工や表面加工した(布地、皮革、合成皮革)ものへの使用は避けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.