

品番：EA935KL-1

品名：118ml 木工用超強力接着剤



販売価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜) / 1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/25 01:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1464ページ		



仕様

メーカー	呉工業(KURE)	型番	1773
シリーズ	ゴリラ(GORILLA)	商品名	ゴリラ ウッドグルー
内容量	118ml	サイズ	63(W)×30(D)×155(H)mm
使用温度範囲	-18~66℃	色	自然な褐色・木材色(硬化後)
可使時間	5~10分	硬化時間	1~2時間(12℃以上)
完全硬化時間	24時間(12℃以上)	成分	酢酸ビニル樹脂(45%)、その他成分(6%)、水(49%)
重量	152g		

耐水性があり、屋内・屋外を問わず使用可能な木工用超強力接着剤

乾燥時間が短く、作業性UP!

家具・木製フレーム・ウッドフェンス・手芸・ペーパークラフトに

硬化後は塗装・研磨・切削・着色が可能です。

防カビ剤を配合。カビの発生を防ぎます。

ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤不使用で、安全性が高い接着剤です。

ANSI/HPVA(米国規格協会/米国広葉樹合板ベニヤ協会)Type2の耐水基準をクリアしています。

FDA(米国食品医薬品局)の規定(175.105)に準拠し、間接的な食品との接触が認められています。

厚生労働省指針値策定の13物質不使用

【使用できるもの】

木材・布・紙

【使用できないもの】

金属・コンクリート、レンガ・陶器・タイル・石材・ガラス・プラスチック・発泡スチロール・ビニール・ゴム・皮革

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.