品番: EA935KL-2

品名:532ml 木工用超強力接着剤



販売価格	2,000円 (税抜)/2,200円(税込)					
カタログ価 格	2,000円(税抜)/2,200円(税込)					
在庫数	最新在庫: 17 (2025/08/04 16:42現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1520ページ					













水に強く、屋外でも使用できる 硬化後は塗装、研磨、切削OK

仕様

内容量	532ml	使用温度範囲	-18~66℃
色	自然な木材色	硬化時間	1~2時間(12℃以上)
可使時間	5~10分	完全硬化時間	24時間(12℃以上)
成分	酢酸ビニル樹脂(45%)、その他成分 (6%)、水(49%)	用途	木材、布、紙の接着
適用材質	木材·布·紙	接着できないもの	金属・コンクリート、レンガ・陶器・タイル ・石材・ガラス・プラスチック・発泡スチ ロール・ビニール・ゴム・皮革
重量	612g	サイズ	65×65×240mm

耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能です。

硬化後は塗装・研磨・切削が可能です。

乾燥時間が短く作業性がUPします。

硬化後は自然な褐色・木材色になります。

防力ビ剤を配合しているため、カビの発生を防ぎます。

ANSI/HPVA(米国規格協会/米国広葉樹合板ベニヤ協会)

Type2の耐水基準をクリアしています。	
FDA(米国食品医薬品局)の規定(175.105)に準拠し、 間接的な食品との接触が認められています。	
ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない安全性が高い接着剤です。	
厚生労働省指針値策定の13物質不使用	
内容液を着色できます。	
水性形接着剤	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.