

品番：EA935KN-6

品名：500g エポキシ接着剤



販売価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/06 11:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1473ページ		



F☆☆☆☆取得  
建築基準法により認められた市販エポキシ系接着剤です。  
他の樹脂系に比べ、硬化剤が少なく、  
硬化に必要の量も少ないので、使用箇所が広がります。

### 仕様

メーカー	セメダイン	型番	CA-290
商品名	ハイクイック	用途	凸凹面の充てん接着、各種タイルの剥がれ補修、ノンスリップの剥がれ補修、ポストや表札の接着など
内容量	500g(本剤:250g、硬化剤:250g)	色	灰(硬化後)
使用温度範囲	-40~80℃	可使時間	5分(23℃)
硬化時間	1時間(23℃)	完全硬化時間	1~2時間
主成分	エポキシ樹脂系	密度	主剤:1.6g/cm3 硬化剤:1.5g/cm3

2液混合型

高粘度・速硬化タイプ

垂直面でも垂れない

充てん性に優れ、すきまのある凹凸面へのタイルの接着や、石材の割れ補修などに便利です。

屋外でも使えます。

ヘラ付

F☆☆☆☆取得

【接着できるもの】

金属、コンクリート、モルタル、タイル、木材、硬質プラスチック

【接着できないもの】

ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質塩化ビニル、フッ素樹脂、ゴムなど

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.