

品番：EA935KX

品名：ネジすべり止め剤



販売価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 47 (2026/05/05 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0348ページ0513ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	40
内容量	10g	成分	ケイ酸化合物・増粘剤・黒色ペースト
ねじ溝が壊れたビスや、角の傷んだボルト等にも使用できます。			
細かい粒子がネジに喰いつく、なめたネジが回せる摩擦増強剤			
十字の溝が若干残っているネジであれば効果があります			
なめたネジ溝に本製品を少量塗布し、その後ドライバーを差込み、体重をかけて押し付けながら外します			
本製品は接着剤ではありません。 ネジとドライバーを固定するものではありません。			
M2以下の精密ネジには使えません。 粒子がネジ溝奥に詰まり、ドライバーが奥まで入らなく可能性があります。			
プラス・マイナス・六角・ヘクスローブなどあらゆる形のネジに使用できます。			
角の潰れかけたボルトやキャップスクリューにも使用できます。			
熱処理がされたネジにも使用できます。			
ネジのなめ予防にもなります。			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.