品番: EA935L-4

品名:60g クロス用ボンド



販売価格	420円 (税抜)/462円(税込)				
カタログ価 格	420円(税抜)/462円(税込)				
在庫数	最新在庫: 22 (2025/08/03 00:02現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1531ページ				







カタログ訂正

25/03/05 使用温度範囲···(誤)10~35℃→(正)2~40℃(No.56 1205)

仕様

メーカー	コニシ	型番	#10544
商品名	壁クロス用ボンド	内容量	60g
使用温度範囲	2~40℃	色	乳白色
可使時間	塗布後すぐ(20℃)	硬化時間	2~3時間(20℃)
完全硬化時間	24時間(20℃)	主成分	エチレン酢酸ビニル樹脂
用途	壁クロス、壁紙のはがれ・めくれに	適用材質	ビニルコートされた壁紙・壁クロス、金 属箔系の壁紙
接着できないもの	硬質プラスチック、ナイロン、ゴム、金属、ガラス、吸い込みのない面同士(ビニル壁紙と金属、ガラス、プラスチック面の接着)		

ビニールコート面にも使える、水性で使いやすい速乾・強力型

※乾きが速く、貼り合わせ後の位置修正ができないため、壁紙全体を貼る場合は不適です。

株式会社エスコ