

品番 : EA935N-42

品名 : 333ml 高強度多用途接着剤(屋外用)




販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/17 12:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

内容量	333ml	仕様	カートリッジ
色	灰白色	硬化時間	24時間
1液形エポキシ変成シリコン樹脂系接着剤			
高い凝集力があり、硬化皮膜がゴム弾性体で耐衝撃性、耐はく離性、耐久性に優れています。			
石・コンクリート・金属・木材・汎用プラスチックなど幅広い材料の接着に適す。			
無溶剤で、環境対応型の汎用弾性接着剤です。			
規格	JIS F★★★★		

代替品

	品番 EA935N-42A コメント 変更点:地球に優しい成分に
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.