

品番：EA935N-42A

品名：333ml 高強度多用途接着剤(屋外用)



販売価格	1,730円(税抜)／1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜)／1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2026/03/29 12:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1466ページ		



F☆☆☆☆☆は
建築基準法により認められたホルムアルデヒド放散等級です。
木の数が多いほど放散が少なくなります。
木材や石膏ボードも少ない後、使用後放散が少なくなります。

仕様

メーカー	セメダイン	型番	RE-539
商品名	PM165-RX	用途	外装多用途
内容量	333ml	仕様	カートリッジ
色	灰色	使用温度範囲	-40～80℃
可使時間	10～15分	硬化時間	10～12時間
完全硬化時間	24時間	主成分	変成シリコーン樹脂系
強力型1液変成シリコーン樹脂系弾性接着剤			
耐水性に優れています。			
一液常温硬化で使いやすい			
弾性接着剤のため衝撃や振動に耐性があります。			
屋外の使用可。外部造作全般に使えます。			
凹凸面にも使用できます。			
F☆☆☆☆取得			
【接着できるもの】 木材、硬質プラスチック、金属、タイルなど			

【接着できないもの】

ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムなど

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.