

品番：EA936-4

品名：4g 瞬間接着剤(刷毛付)



販売価格	850円(税抜)／935円(税込)		
カタログ価格	850円(税抜)／935円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/08/06 10:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1515ページ		



シアノアクリレート

強力かつ硬化の迅速な速度が強く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月です。金属や樹脂に適用。金属間の接着には適していますが、金属強度に達している金属間の接着に適合する保証めとして提供します。

カタログ訂正 24/12/13 硬化時間…(誤)10秒→(正)20秒(No.55,56 1205)

仕様

メーカー	スリーボンド	型番	1743F
内容量	4g	使用温度範囲	-40～100℃
色	無色透明	硬化時間	20秒
主成分	シアノアクリレート	用途	自動車部品の修理、日用品やスポーツ用品小物の補修、模型やホビー用品の製作に
適用材質	金属、ゴム、硬質プラスチック	粘度	100mPa・s
比重	1.05		
アメリカで開発された専用刷毛で塗布する新しいタイプの瞬間接着剤です。			
刷毛付容器タイプ			
微妙な塗布量の調整が容易にでき、きれいに仕上げる事が可能です。			
効果速度と接着強度のバランスのよいタイプです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

