

品番：EA936A-18

品名：2.0g 瞬間接着剤(スティック)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 690円(税抜) / 759円(税込) | | |
| カタログ価格 | 690円(税抜) / 759円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/05/24 03:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1471ページ | | |



シアノアクリレート
強かつ速硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として分類されます。室温での貯蔵は本棚貯蔵で約2ヶ月、直射日光は約1ヶ月です。樹脂や接着剤に準じ、通常劣化の接合には適していませんが、異常強度に期待できる速く、一時的かつ迅速に接合する停止めとして要請です。

仕様

| | | | |
|--------|--------------------|------|-----------|
| メーカー | コニシ | 型番 | #04793 |
| 商品名 | アロンアルファ EXTRAスティック | 内容量 | 2g |
| 色 | 無色透明 | 硬化時間 | 数秒 |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 主成分 | シアノアクリレート |

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着

アクセサリ・小物類、ネイルチップやスマホケースのデコレーション、木製家具、陶器の置物、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

細かい部分にもはみださずにつけられる、斜めカットのスティックで液量コントロール

倒れてもこぼれにくい容器

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②スティックの先で接着剤をつけ、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※革、布、紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間を指します。

※完全硬化時間とは異なります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.