

品番 : EA936A-24

品名 : 20g 強力接着剤



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/07 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



低粘度で液が広がりやすい

仕様

メーカー	コニシ	型番	#30145
商品名	アロンアルファ プロ用NO.1	内容量	20g
使用温度範囲	10~35°C	色	半透明
可使時間	塗布後すぐに貼り合わせる	完全硬化時間	≤60秒
実用硬化時間	—	耐熱温度範囲	145°Cで軟化(下限データなし)
主成分	シアノアクリレート系	用途	電子・機械部品、メッキ製品の接着
適用材質	プラスチック、合成ゴム、金属	使用方法	塗布後すぐにはり合わせる。

強力

高速接着

低粘度

瞬間接着剤

キャップを開けてすぐ使える。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.