品番: EA936A-27

品名: 20g 瞬間接着剤(ゼリー状)



販売価格	1,540円(税抜)/1,694円(税込)				
カタログ価 格	1,540円(税抜)/1,694円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 14:18現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1516ページ				







タレない、高速接着のジェル状接着剤

仕様

使用温度範囲 硬化時間	10~35℃ 数秒	色 	透明 30分			
	女人ヤク	7.主读10时间	30)			
主成分	シアノアクリレート	用途	木製家具・陶器の置物・プラスチック模型・革製品・部品・金属類などの接着に			
適用材質	プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、革	使用方法	塗布後すぐにはり合わせる。			
高速接着するジェル状瞬間接着剤です。						
多少のすき間や凹凸面、吸い込みのある面でも使えるジェル状						
革にも使用可能						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.