

品番 : EA936A-28

品名 : 2.0g 瞬間接着剤(耐水/耐熱性)



販売価格	825円(税抜)／908円(税込)		
カタログ価格	825円(税抜)／908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/02/07 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



水・熱に強い、高速接着

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05822
商品名	アロンアルファ タフパワー	内容量	2g
使用温度範囲	常温	色	透明
硬化時間	数秒(貼り合わせる物によって異なる)	可使時間	-(塗布後、即貼り付け)
耐熱温度	80°C	主成分	シアノアクリレート
用途	小物類・プラ模型など趣味品の創作 木製家具・陶器の置物・金具類の補修 水を使用する工作	適用材質	プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶器、軟質ビニール
使用方法	塗布後すぐにはり合わせる。		
アロンアルファシリーズ最強の耐水性・耐熱性。			
ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

