

品番：EA936A-28

品名：2.0g 瞬間接着剤(耐水/耐熱性)



販売価格	825円(税抜) / 908円(税込)		
カタログ価格	825円(税抜) / 908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。塗布後の硬化は約1分で完了し、接着強度は非常に高く、ほとんどの接着剤には負してもみませんが、衝撃強度に優れている点も、瞬間接着剤に特有の長所として挙げられます。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#05822
商品名	アロンアルファ タフパワー	内容量	2g
色	透明	可使用時間	-(塗布後、即貼り付け)
硬化時間	数秒(貼り合わせる物によって異なる)	使用温度範囲	常温
耐熱温度	80℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器・軟質塩化ビニルの接着

水まわりの補修、アクセサリ・小物類、木製家具、陶器の置物、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

アロンアルファシリーズ最強の耐水性・耐熱性

ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に少量滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※常時お湯がかかる、常時高温にさらされる部分には使用しないでください。接着力が低下する場合があります。
※貴金属・高価格品には使用しないでください。
※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
※革・布・紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.