品番: EA936A-28

品名: 2.0g 瞬間接着剤(耐水/耐熱性)



販売価格	885円(税抜)/974円(税込)					
カタログ価 格	885円(税抜)/974円(税込)					
在庫数	最新在庫: 22 (2025/12/15 06:35現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1516ページ					







ラバー素材採用で、液量コントロールしやすく、細かい作業がしやすい容器。

水・熱に強い、高速接着

仕様

工术						
メーカー	コニシ	型番	#05822			
商品名	アロンアルファ タフパワー	内容量	2g			
使用温度範囲	常温	色	透明			
硬化時間	数秒(貼り合わせる物によって異なる)	可使時間	ー(塗布後、即貼り付け)			
耐熱温度	80°C	主成分	シアノアクリレート			
用途	小物類・プラ模型など趣味品の創作 木製家具・陶器の置物・金具類の補 修 水を使用する工作	適用材質	プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶 器、軟質ビニール			
使用方法	塗布後すぐにはり合わせる。					
アロンアルフアシリーズ最強の耐水性・耐熱性。						

株式会社エスコ