

品番：EA936A-6B

品名：2.0g 瞬間接着剤(ハイスピード)



販売価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
カタログ価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/24 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の応答速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。硬化後の耐熱性は50℃程度まで対応でき、硬化後は耐水・耐油・耐薬品性に優れています。また、硬化剤には含まれていませんが、劣化防止剤が配合されているため、長期にわたる保存が可能です。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#30424
商品名	アロンアルファ ハイスピードEX	内容量	2g
色	透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器・軟質塩化ビニルの接着

木製家具、陶器の置物、アクセサリ・小物類、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

液量コントロールが簡単

使いやすいプッシュボトル容器で、速硬化型

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②プッシュ部を押して片面に少量液下し、貼り合わせ、指でしばらく押さえて下さい。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※軟質ビニールは、種類によっては接着後の時間の経過ではがれることがあります。
※革、布、紙はうまくつかなかったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.