

品番：EA936A-8

品名：2.0g 木工用アロンアルファ



販売価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
カタログ価格	535円(税抜) / 589円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/24 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1471ページ		



### 仕様

メーカー	コニシ	型番	#32014
商品名	アロンアルファ 木工用瞬間	内容量	2g
色	透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着

木製家具、陶器の置物、アクセサリ・小物類、プラモデル・金属模型などの製作・補修に

しみ込みにくいので、木材・陶磁器に最適

#### 〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に少量滴下しすぐにはり合わせてしばらく押さえる。

#### 〈※接着できないもの〉

軟質ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、紙・布・裏革

#### 〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面

#### 〈※ひび割れ、溶けることあり〉

アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

※貴金属・高価格品には使用しないでください。

※ガラスは、接着後の時間経過ではがれることがあります。

※革、布、紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.