

品番：EA936A-9

品名：20g [耐衝撃]強力接着剤



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2025/12/16 06:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1515ページ                      |      |   |



**シアノアクリレート**  
強力かつ硬化反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として知られています。室温での硬化は本剤に対して約2ヶ月、紫外線は約1ヶ月です。衝撃や振動に強い、半永久的な接着には適していますが、金属強度に等れていない為、一時的かつ迅速に接着する防止剤として要領です。

衝撃、振動に強い

仕様

|          |   |      |                      |
|----------|---|------|----------------------|
| メーカー     | コニシ                                       | 型番   | #31701               |
| 商品名      | アロンアルファ プロ用耐衝撃                            | 内容量  | 20g                  |
| 使用温度範囲   | 10~35℃                                    | 色    | 透明                   |
| 硬化時間     | 数秒  | 主成分  | シアノアクリレート樹脂          |
| 用途       | モーター周辺部品、セラミック部品、金属部品、スポーツ用品に             | 適用材質 | 金属・陶磁器・硬質プラスチック・合成ゴム |
| 接着できないもの | ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン樹脂、フッ素樹脂、PET樹脂、発泡スチロール | 使用方法 | 塗布後すぐにはり合わせる。        |

中粘度

無色透明

耐振動

耐衝撃

衝撃や振動を受けるものの接着に

キャップを開けてすぐ使える。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.