

品番：EA936A-9

品名：20g [耐衝撃]強力接着剤



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/24 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1471ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。硬化後の強度は約1週間です。接着剤の硬化に必要十分な接着には適していませんが、衝撃強度に優れているため、衝撃が原因で脱落する防止めとして最適です。

仕様

メーカー	コニシ	型番	#31701
商品名	アロンアルファ プロ用耐衝撃	内容量	20g
色	透明	硬化時間	数秒
使用温度範囲	10~35℃	主成分	シアノアクリレート

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶器の接着

ラジコン、プラモデル・金属模型、木製家具、陶器の置物などの製作・補修に

衝撃や振動を受けるものの接着に(耐振動・耐衝撃性)

金属への接着性良好

中粘度

穴あけ不要。キャップを開けてすぐに使えます。

〈使用方法〉

- ①接着面の汚れ・ホコリ・油分、水分などをよく取り除きます。
- ②片面に滴下し、すぐにはり合わせてしばらく押さえる。

〈※接着できないもの〉

ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン樹脂、PET樹脂、フッ素樹脂、発砲スチロール

〈※強く接着できない条件〉

接着面同士が密着しないとき、接着する面が小さいとき(メガネフレームなど)、メッキ面
<※ひび割れ、溶けることあり>
アクリル、ポリカーボネート、ポリスチレン

- ※貴金属・高価格品には使用しないでください。
- ※ガラス・軟質ビニールは、接着後の時間経過ではがれることがあります。
- ※革、布、紙はうまくつかなくなったり、硬くなって風合いを損なうことがあります。
- ※接着部や周辺部が白くなることがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.