

品番：EA936AA-20

品名：20g 瞬間接着剤(樹脂ねじ用)



販売価格	3,330円(税抜)／3,663円(税込)			
カタログ価格	3,330円(税抜)／3,663円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 00:07現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				

仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	232042
商品名	425	内容量	20g
使用温度範囲	常温	色	青
硬化時間	2分	耐熱温度範囲	−55〜80℃
可使時間	20秒	完全硬化時間	24時間
用途	樹脂ネジ用ゆるみ止め	主成分	シアノアクリレート系
粘度(mPa・s)	40〜80	破壊/脱出トルク	破壊:1.1〜8.5(N・m) 脱出:1.1〜8.5(N・m) ※3/8"垂鉛メッキボルト・ナットを使用して測定。
後浸透可能・表面硬化良好			
金属やプラスチック留具のゆるみ止めに最適な速乾で低強度の接着剤です。			
前・後塗布が可能です。			
硬化速度は、シアノアクリレート系硬化促進剤によって速める事ができます。			

