

品番：EA936AA-22

品名：20g 瞬間接着剤(多孔質材用)

	販売価格	2,950円(税抜)／3,245円(税込)		
	カタログ価格	2,950円(税抜)／3,245円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/15 11:36現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	1470ページ		



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	135442
商品名	409	用途	主に多孔質材料
内容量	20g	色	透明
使用温度範囲	常温	耐熱温度範囲	−55〜80℃
可使時間	50〜100秒	完全硬化時間	24時間
主成分	シアノアクリレート系	粘度	15000〜40000mPa・s(ジェル)
剪断強度	18〜26(N/mm ²) ※鋼ラップシエアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値		
エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。			
ゴムと金属にも適しています。			