

品番：EA936AA-3

品名：20g 瞬間接着剤(超高速・低粘度)



販売価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜) / 2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/12 02:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1470ページ		



ほとんどの素材を強力に瞬間接着します

仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	1655335
商品名	406	用途	難接着ゴム材のEDPM、バイトンゴム、PVC、ポリウレタン、PBT、ポリアセタール、ポリカーボネイトなどに
適用材質	プラスチック、ゴム、金属	色	透明
内容量	20g	使用温度範囲	-55~80℃
硬化時間	10~20秒	剪断強度	18~26N/mm ² ※剪断強度は鋼ラップシエアを使用し、ISO4587に基づき試験した剪断強度の代表値を示す
粘度	12~22mPa·s	主成分	シアノアクリレート系

低粘度

超高速難接着用

難接着ゴム材であるEPDMゴム、バイトンゴムから軟質塩ビ、ポリウレタン等まで強力接着します。

PBT、ポリアセタール、PPS、ポリカーボネイト等の接着に適し、後浸透接着ができます。

非常に早く固定する必要があるプラスチックとエラストマー材料の接着に理想的です。

多孔質表面によく適しています。

※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.