

品番：EA936AA-6A

品名：20g 瞬間接着剤(ジェル・超高速)



販売価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
カタログ価格	2,650円(税抜) / 2,915円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/12 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1470ページ		



ほとんどの素材を強力に瞬間接着します

仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	1669739
商品名	454J	用途	PBT、PVC、POM、EPDM、シリコーンなどに
内容量	20g	色	透明
使用温度範囲	-55~80℃	硬化時間	5~20秒 ※ISO4587に準拠し、22℃×50%RH 雰囲気下で0.1N/mm ² の強度を発揮 するまでの時間の代表値を示す
剪断強度	18~26N/mm ² ※剪断強度は鋼ラップシエアを使用し、 ISO4587に基づき試験した剪断強度 の代表値を示す	粘度	18000~40000(ジェル)
成分	シアノアクリレート系		

高粘度(ジェル)

超高速難接着用

超高粘度ジェル状で垂れがなく、垂直面への塗布や位置決めが容易です。

金属、プラスチック、エラストマーを含む幅広い材料を迅速に接着します。

多孔質表面によく適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.