

品番：EA936AA-6A

品名：20g 瞬間接着剤(ジェル・超高速)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,700円(税抜) / 2,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,700円(税抜) / 2,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/08/04 18:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1515ページ | | |



ほとんどの素材を強力に瞬間接着します

仕様

| | | | |
|--------|---|--------------------------|---|
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 1669739 |
| 商品名 | 454J | 内容量 | 20g |
| 使用温度範囲 | -55~80℃ | 色 | 透明 |
| 硬化時間 | 5~20秒 ※ISO4587に準拠し、22℃×50%RH 雰囲気下で0.1N/mm ² の強度を発揮 するまでの時間の代表値を示す | 剪断強度(N/mm ²) | 18~26 ※剪断強度は鋼ラップシエアを使用し、 ISO4587に基づき試験した剪断強度 の代表値を示す |
| 粘度 | 18000~40000(ジェル) | 成分 | シアノアクリレート系 |

高粘度(ジェル)

超高速難接着用

超高粘度ジェル状で垂れがなく、垂直面への塗布や位置決めが容易です。

PBT、PVC、POM、EPDM、シリコンに最適

使用後はノズル部に付着している接着剤成分をキレイに拭き取り、キャップをきっちり閉めてください。

開封後はできるだけ早く使い切ることをお勧めします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.