

品番：EA936C-2

品名：20g アロンフルファ(エクストラ#2000)



販売価格	1,730円(税抜)／1,903円(税込)			
カタログ価格	1,730円(税抜)／1,903円(税込)			
在庫数	最新在庫: 19 (2025/07/17 17:06現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1516ページ			



シアノアクリレート

強力かつ硬化の迅速な特性が、一般的には瞬間接着剤として使用されます。
室温での硬化は半硬化で約1ヶ月、硬化後は約1ヶ月です。接着や硬化に起因し、金属表面に接合には適していませんが、金属表面に接合している場合、一時的かつ迅速に接合する修正めとして使用できます。

仕様

メーカー	東亜合成	商品名	アロンアルファ エクストラ2000
内容量	20g	使用温度範囲	10～35℃
色	透明	硬化時間	数秒
主成分	シアノアクリレート	用途	耐久性をワンランク向上させたい、硬化時間を早めたいときに
適用材質	プラスチック、金属、メッキ、ゴム		
低粘度			
難接着材(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)の接着に使用できます。			
クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。			
硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.