

品番：EA936C-31

品名：2gx5本 アロンアルファ(エクストラ#4020)



販売価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
カタログ価格	1,700円(税抜) / 1,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/26 19:35現在)		
商品入数	5	販売単位	PACK
カタログページ	1470ページ		



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は半時間で約2ヶ月、硬化後は約1年間まで、接着剤の性能に劣り、主要な物に接着には適していませんが、劣化強度に衰えているが、一時的かつ迅速に接着する修正めとして使用できます。

仕様

メーカー	東亜合成	商品名	アロンアルファ エクストラ4020
内容量	2g×5本	使用温度範囲	10～35℃
色	透明	硬化時間	数秒
主成分	シアノアクリレート	用途	耐久性をワンランク向上させたい、耐熱性が気になるときに
適用材質	プラスチック、金属、メッキ、ゴム		
中粘度			
速硬化型			
耐熱性も向上しており、高温下でも高い接着力を保持します。			
金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.