

品番：EA936DA-21

品名：73ml 超強力多用途弾性接着剤



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,730円(税抜)／1,903円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 1,730円(税抜)／1,903円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 20 (2025/06/07 13:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1517ページ                       |      |   |



凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤

仕様

|          |                                                                                                  |        |                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| メーカー     | 呉工業 (KURE)                                                                                       | 型番     | 1783                                                |
| シリーズ     | ゴリラ (GORILLA)                                                                                    | 内容量    | 73ml                                                |
| 使用温度範囲   | 4～38℃                                                                                            | 色      | 白                                                   |
| 硬化時間     | 24時間                                                                                             | 耐熱温度範囲 | －40～93℃                                             |
| 完全硬化時間   | 24時間以上                                                                                           | 成分     | 変成シリコーン(50%)、その他成分(50%)                             |
| 用途       | 屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修                                                                   | 適用材質   | コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙など |
| 使用できないもの | アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる場所 |        |                                                     |

屋外使用可能

凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。

弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| コンクリート、レンガ、石材等に最適。                                           |
| 収縮・膨張に強くひび割れしない                                              |
| 固定時間は最速30秒                                                   |
| 濡れた面でもOK                                                     |
| 無溶剤で肉やせしない                                                   |
| 垂れないペーストタイプ                                                  |
| 耐寒・耐熱(−40〜93℃)                                               |
| 約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)                                     |
| ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア<br>(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格) |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.