

品番：EA936WE-10

品名：12g 瞬間接着剤(耐熱/速硬化タイプ)



販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/04 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1515ページ		



NSF 食料衛生
様々な食品に対する公衆衛生、安全に際する重要な役割の認定。多くが食品(米国FDA認可)に使用され、全米規格となっています。



シアノアクリレート
強力かつ硬化の反応速度が速く、一般的には瞬間接着剤として使用されます。室温での硬化は未硬化で約2ヶ月、硬化後は約1ヶ月です。衝撃や振動にあり、湿気や油に接する際には、一時的かつ迅速に硬化する防止めとして要領です。

使いやすいペンタイプです

仕様

商品名	VA 1401	内容量	12g
色	透明	使用温度範囲	−50〜120℃(短時間150℃)
完全硬化時間	24時間	硬化時間	アルミニウム:2〜10秒 ゴム:5秒未満 プラスチック:2〜10秒
せん断強度	スチール:22N/mm ² アルミニウム:16N/mm ² 硬質PVC:14N/mm ² ABS樹脂:13N/mm ² ポリカーボネート:13N/mm ² ニトリルゴム:8N/mm ²		
耐熱タイプ			
中粘度			
布地、紙、段ボール、カートン、発泡ゴムなどに			
シアノアクリレート系			
使いやすいペンタイプです			
金属、プラスチック、ゴムの接着に使用できます。			

代替品

	品番 EA936-1 コメント 仕様ご確認下さい。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.